

Ficha Técnica

Lengüeta de conexión para vías de chispas Parex

Referencia: 5240220



Brida de conexión para el montaje de la vía de chispas de separación tipo 480 Parex de OBO en bridas aislantes.



St	Acero
F	galvanizado en caliente

Datos maestros

Referencia	5240220
Tipo	484 M12
Denominación 1	Lengüeta de conexión
Denominación 2	para vías de chispas Parex
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø13mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en caliente
Norma superficies	DIN 267, Teil 10
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	8,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2244 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Lengüeta de conexión para vías de chispas Parex

Referencia: 5240220



Dimensiones



Datos técnicos

Versión	para tornillo M12
Diámetro del orificio mín.	13 mm
Conforme a ROHS	sí