


Ficha Técnica

Conector Rd 8-10 mm simple, cobre

Referencia: 5304113



- Con tornillo de apriete de contacto Fix, tuerca y arandela dentada
- Con orificio de 10,2 mm
- Con pieza de apriete premontada de cinc colado a presión
- Satisface las exigencias según VDE 0185-305 (IEC 62305)



Zn Fundición a presión con zinc

Cu cobreado

Datos maestros

Referencia	5304113
Tipo	5001 ZN-CU
Denominación 1	Conector con grapa
Denominación 2	para conductor redondo
Fabricante	OBO
Dimensión	8-10mm
Material	Cinc colado a presión
Superficie	Bañado en cobre
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	8,76 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0144 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conector Rd 8-10 mm simple, cobre

Referencia: 5304113



Dimensiones



Datos técnicos

Tipo de tornillo de fijación	Tomillos de sujeción
Tipo de conector	Unión
Conducción de corriente de rayo	H/100 kA
Apropiado para conexión	Otros
Ancho	Rd 8-10 mm
Conforme a ROHS	sí
Placa intermedia	no