


Ficha Técnica

Conector en cruz plano/plano sin placa intermedia A4

Referencia: 5314574



- Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Para: máx. FL 30 x FL 30
- Sin placa intermedia
- Montado con 4 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 y 4 tuercas hexagonales M8



A4 Acero inoxidable

Datos maestros	
Referencia	5314574
Tipo	256 S6 V4A
Denominación 1	Conector en cruz plano/plano
Denominación 2	sin placa intermedia
Fabricante	OBO
Dimensión	30mm
Material	Acero inoxidable 1.4401
Unidad VK más pequeña	3600
Cantidad	Pieza
Peso	24,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,1874 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conector en cruz plano/plano sin placa intermedia A4


Referencia: 5314574



Dimensiones



Medida A	60 mm
Medida B	60 mm



Datos técnicos

Tipo de tornillo de fijación	Tomillo de cabeza hexagonal
Tipo de conector	Conector en cruz
Conducción de corriente de rayo	H/100 kA
Apropiado para conexión	Conductor plano FI 30 / FI 30
Ancho	max. FL30 mm
Conforme a ROHS	sí