


Ficha Técnica

Elemento de separación para Rd 8-10 y FL 30 mm FT

Referencia: 5336309



- Para adaptación de conductores redondos Rd 8-10 o conductores planos FL 30
- Con 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 20 de acero inoxidable (VA)
- Corriente de cortocircuito I_k (50 Hz), tiempo 0,6 s, temp. máx. 300 °C: 8,5 kA

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	5336309
Tipo	233 8
Denominación 1	Elemento de separación
Fabricante	OBO
Dimensión	FL30/8-10
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	8,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2913 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Elemento de separación para Rd 8-10 y FL 30 mm FT

Referencia: 5336309



Dimensiones



Datos técnicos

Apropiado para conexión	Otros
Ancho	Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30 mm
Conforme a ROHS	sí
Conector bimetálico	no
Placa intermedia	no