


Ficha Técnica

Unión recta 60, OBO EcoLine, FS

Referencia: 6067090



Unión recta de acero con bajas emisiones de CO2 para la conexión recta de bandejas portacables y piezas preformadas de ala 60 mm. Incluido el material de fijación.
La continuidad eléctrica de la conexión equipotencial se asegura mediante la unión roscada.



St

Acero, reducción de CO2

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6067090
Tipo	RLVK 60 FS ECO
Denominación 1	Unión recta
Denominación 2	para bandeja portacables
Suministrable a partir de	06.03.2026
Fabricante	OBO
Dimensión	60x100
Color	zinc
Material	Acero, con reducción de CO2
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	9,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1575 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unión recta 60, OBO EcoLine, FS

Referencia: 6067090



Dimensiones



Tamaño	200 x 56
Longitud	100 mm
Ancho	3,5 mm
Altura	56 mm
Altura	2 in
Espesor de chapa	2 mm

Datos técnicos

Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	sí
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	60 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Rango de temperatura máx.	120 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Tipo de conexión	Conector roscado