

Ficha Técnica

Distribuidor de energía UVS con conexión fija, circuito especial

Referencia: 6108015



Distribuidor de energía, equipado y precableado.

Entrada: 1x circuito monofásico a través de un conector autoblocante de 3 polos, tipo GST18i (clavija de enchufe).

Salida: 6 conectores autobloqueantes de 3 polos en negro, 16 A, tipo GST18i

Cableado interno: hilos de cable de PVC H07V-U2,5.



- St** Acero
- FS** galvanizado en banda

Datos maestros	
Referencia	6108015
Tipo	UVS-6W2SA1P
Denominación 1	UVS distribuidor de energía
Denominación 2	con conector
Fabricante	OBO
Dimensión	160x150x48
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	79 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,2154 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Distribuidor de energía UVS con conexión fija, circuito especial

Referencia: 6108015



Dimensiones



Datos técnicos

Clase de conexión	Conector / hilos protegidos
Entrada	Tripolar
Conforme a ROHS	exento