

# Ficha Técnica

## Perfil TP A2

Referencia: 6366094



Perfil TP con pestañas para el montaje sin tornillos de bandejas de rejilla.



|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| A2 | Acero inoxidable                  |
| 2B | Pulido, con tratamiento posterior |

### Datos maestros

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia                         | 6366094                           |
| Tipo                               | TPSG 3000 A2                      |
| Denominación 1                     | Escuadra TP                       |
| Denominación 2                     | para bandeja de rejilla           |
| Fabricante                         | OBO                               |
| Dimensión                          | 3000mm                            |
| Color                              | acero inoxidable                  |
| Material                           | Acero inoxidable 1.4301           |
| Superficie                         | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies                  |                                   |
| Unidad VK más pequeña              | 1                                 |
| Cantidad                           | Pieza                             |
| Peso                               | 440 kg                            |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                        |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 20,4711 kg CO2e / 1 Unidad        |


# Ficha Técnica

## Perfil TP A2

Referencia: 6366094



### Dimensiones



|                  |          |
|------------------|----------|
| Longitud         | 3.000 mm |
| Ancho            | 60 mm    |
| Altura           | 20 mm    |
| Espesor de chapa | 2 mm     |

### Datos técnicos

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Seccionable              | no            |
| Tipo de perforación      | Sin           |
| Versión                  | Perfil simple |
| Mantenimiento de función | no            |
| Con dentado              | no            |
| Forma de perfil          | Perfil plano  |
| Conforme a ROHS          | sí            |