

Ficha Técnica

Pieza en T para canal de protección contra el fuego PYRO-LINE® Con S BSKH09-K0506

Referencia: 7215633



Pieza en T para canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con S, tipo BSKH09-K0506 compuesto por hormigón ligero con fibra de vidrio, resistente al agua y a las heladas para la realización de derivaciones en T a lo largo del canal. Los conectores montados aseguran un montaje rápido in situ, mientras que las cubiertas colocadas sin apretar garantizan una inspección y reasignación rápidas.

Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras.
Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras.



Hormigón ligero con fibra de vidrio

Datos maestros

Referencia	7215633
Tipo	BSKH09-T0506
Denominación 1	Pieza en T
Denominación 2	para BSKH09-K0506
Fabricante	OBO
Dimensión	50x60
Color	Gris
Material	Hormigón ligero con fibra de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	921 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Pieza en T para canal de protección contra el fuego PYRO-LINE® Con S BSKH09-K0506

Referencia: 7215633



Dimensiones



Tamaño exterior	188 x 140
Tamaño interior	60 x 50
Longitud	490 mm
Ancho	304 mm
Altura	140 mm
Medida B	188 mm
Medida b	60 mm
Medida h	50 mm
Medida H	140 mm
Medida L	440 mm
Medida l	294 mm

Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Clase de resistencia al fuego E - Mantenimiento de función	30
Clase de resistencia al fuego I - Canal de instalación	90
Con perforación	no
Conforme a ROHS	sí
Posibilidad de tabiques de separación	sí
Revestimiento	Sin
Composición del material aislante	Hormigón ligero de fibra de vidrio