

Ficha Técnica

Cuello de corriente para pared EI60 para canal de protección contra el fuego PLCD D060810

Referencia: 7215820



Cuello de corriente para pared para canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con D EI60, tipo PLCD D060810 compuesto por hormigón ligero con fibra de vidrio, resistente al agua y a las heladas para el montaje en el canal de protección contra el fuego en el área de las conexiones de pared y techo o los tendidos de pared y techo. Compuesto de 3 placas individuales (anchura 100 mm, grosor 30 mm). Incluidos tornillos de cabeza avellanada.



Hormigón ligero con fibra de vidrio

Datos maestros

Referencia	7215820
Tipo	PLCD W060810
Denominación 1	Collarin conexión pared EI60
Denominación 2	para PLCS D060810
Fabricante	OBO
Dimensión	100x80
Color	Gris
Material	Hormigón ligero con fibra de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	100 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Datos técnicos

Tipo de accesorio	Toma de corriente para pared
Clasificación EI - Canal de instalación	60
Conforme a ROHS	sí