

Ficha Técnica

Pieza en T EI90 para canal de protección contra el fuego
PLCS D090810
Referencia: 7217910



Pieza en T para canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con S EI90, tipo PLCS D090810 compuesto por hormigón ligero con fibra de vidrio, resistente al agua y a las heladas para la realización de derivaciones en T a lo largo del canal. Los conectores montados aseguran un montaje rápido in situ, mientras que las cubiertas colocadas sin apretar garantizan una inspección y reasignación rápidas.

Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras.

Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras.



Hormigón ligero con fibra de vidrio

Datos maestros


Referencia	7217910
Tipo	PLCS T090810
Denominación 1	Pieza en T EI90
Denominación 2	para PLCS D090810
Fabricante	OBO
Dimensión	100x80
Color	Gris
Material	Hormigón ligero con fibra de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1600 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Ficha Técnica

Pieza en T EI90 para canal de protección contra el fuego
PLCS D090810
Referencia: 7217910



Dimensiones



Tamaño exterior	248 x 190
Tamaño interior	100 x 80
Medida B	248 mm
Medida b	100 mm
Medida h	80 mm
Medida H	190 mm
Medida L	500 mm
Medida l	350 mm

Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Clasificación EI - Canal de instalación	90
Con perforación	no
Conforme a ROHS	sí
Revestimiento	Sin
Composición del material aislante	Hormigón ligero de fibra de vidrio