

Ficha Técnica

Tapa del canal de instalación, ancho de canal 200 mm, FS

Referencia: 7218024



Tapa con reborde de cierre prefabricado en fábrica para un montaje sin herramientas y una conexión equipotencial continua. Pueden utilizarse abrazaderas de retención adicionales para tapas acortadas. Deben respetarse las indicaciones de las instrucciones de instalación.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7218024
Tipo	PLM LI 200 FS
Denominación 1	Tapa de canal metálico
Denominación 2	con malla contra fuego
Fabricante	OBO
Dimensión	12x177x2000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	156,7 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,1566 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Tapa del canal de instalación, ancho de canal 200 mm, FS

Referencia: 7218024



Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Medida B	176 mm

Datos técnicos

Tipo de accesorio	Otros
Clasificación EI - Canal de instalación	90
Conforme a ROHS	sí
Accesorios	sí
Pieza de repuesto.	no