

Ficha Técnica

Tapa del canal de instalación, ancho de canal 200 mm,
blanco puro
Referencia: 7218026



Tapa con reborde de cierre prefabricado en fábrica para un montaje sin herramientas y una conexión equipotencial continua. Pueden utilizarse abrazaderas de retención adicionales para tapas acortadas. Deben respetarse las indicaciones de las instrucciones de instalación.



St

Acero

P

recubierto con pintura electrostática

Datos maestros

Referencia	7218026
Tipo	PLM LI 200 RW
Denominación 1	Tapa de canal metálico
Denominación 2	con malla contra fuego
Fabricante	OBO
Dimensión	12x177x200
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Acero
Superficie	Con revestimiento en polvo
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	160 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,2422 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Tapa del canal de instalación, ancho de canal 200 mm,
blanco puro

Referencia: 7218026



Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Medida B	176 mm

Datos técnicos

Tipo de accesorio	Otros
Clasificación EI - Canal de instalación	90
Conforme a ROHS	sí
Accesorios	sí
Pieza de repuesto.	no