


Ficha Técnica

Conector de puntos de contacto, altura de canal 44 mm

Referencia: 7218027



Conector de puntos de contacto para montaje sin herramientas para el canal de instalación PYROLINE® Rapid PLM. Para crear una conexión de puntos de contacto resistente al fuego, debe utilizarse adicionalmente la junta de espuma para la altura de canal de 40 mm.



A2 Acero inoxidable

BK pulido

Datos maestros

Referencia	7218027
Tipo	PLM SI 0404
Denominación 1	Conector de unión
Denominación 2	para PLM D 0404
Fabricante	OBO
Dimensión	54x39x5
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4310
Superficie	Pulido
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	0,27 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1092 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conector de puntos de contacto, altura de canal 44 mm

Referencia: 7218027



Dimensiones



Datos técnicos

Tipo de accesorio	Otros
Conforme a ROHS	sí
Accesorios	sí
Pieza de repuesto.	no