

Ficha Técnica

Tapa de montaje 250 tamaño nominal GES R2

Referencia: 7400456



Tapa de montaje para cajas de derivación y registro del tipo UZD250-3/4 para montar una unidad de instalación GES R2.
Side walls are prepared for duct widths 190 and 250 mm.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7400456
Tipo	DUG 250-3 R2
Denominación 1	Tapa de montaje
Denominación 2	250-3 para GES R2
Fabricante	OBO
Dimensión	282x282x28
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	230 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	7,5692 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Tapa de montaje 250 tamaño nominal GES R2

Referencia: 7400456



Dimensiones

Longitud	282 mm
Ancho	282 mm
Altura	28 mm
Medida A	282 mm
Medida d Ø	120 mm

Datos técnicos

Tapa abertura de montaje	no
Cuidados del suelo	seco
Posibilidad de instalar una junta	no
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Ancho de canal máx.	250 mm
Ancho de canal mín.	190 mm
Grosor del material	4 mm
Abertura de montaje	redondo
Tamaño nominal	250 mm
Conforme a ROHS	sí
Modelo para carga pesada	no