


Ficha Técnica

Tapa ciega protegida contra la humedad para UZD350

Referencia: 7400597



Tapa ciega para tapa final sin marco protegida contra la humedad de las cajas de conexiones y registro bajo suelo UZD350-3/4.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7400597
Tipo	DUF 350-2
Denominación 1	Tapa ciega
Denominación 2	UZD350-2/3 p.limpieza con agua
Fabricante	OBO
Dimensión	383x383x4
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	466 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	12,1703 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tapa ciega protegida contra la humedad para UZD350

Referencia: 7400597



Dimensiones



Longitud	383 mm
Ancho	383 mm
Medida A	383 mm

Datos técnicos

Tapa abertura de montaje	sí
Cuidados del suelo	húmedo
Posibilidad de instalar una junta	sí
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Grosor del material	4 mm
Abertura de montaje	Sin
Tamaño nominal	350 mm
Conforme a ROHS	sí
Modelo para carga pesada	no