

Ficha Técnica

Codo vertical, de 2 compartimentos, altura de canal 28 mm

Referencia: 7400621



Codo vertical (2 compartimentos) para el cambio de dirección vertical de canales de instalación bajo suelo empotrados (conexiones de pared, alimentaciones).



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7400621
Tipo	KV2 19028-2
Denominación 1	Codo vertical
Denominación 2	2 comp. para EÜK-2
Fabricante	OBO
Dimensión	270x177,7x177,7
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	79,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,9866 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Codo vertical, de 2 compartimentos, altura de canal 28 mm

Referencia: 7400621



Dimensiones



Longitud	178 mm
Ancho	190 mm
Altura	28 mm
Medida a	80 mm
Medida b	110 mm
Medida h	28 mm

Datos técnicos

Número de paredes separadoras fijas	1
Número de conductos	2 St.
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Ancho de canal mín.	190 mm
Altura de canal mín.	28 mm
Sección elevación a	1923 mm ²
Sección elevación b	2706 mm ²
Conforme a ROHS	sí