

# Ficha Técnica

## Salidas bajo suelo, disco ciego

Referencia: 7400768



Tapa protectora de montaje para una salida de canal US80.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 7400768                   |
| Tipo                               | DBS 80                    |
| Denominación 1                     | Tapa ciega                |
| Denominación 2                     | para US80                 |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Material                           | Acero                     |
| Superficie                         | Galvanizado en banda      |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346              |
| Unidad VK más pequeña              | 1                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 9,5 kg                    |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4479 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

## Salidas bajo suelo, disco ciego

Referencia: 7400768



### Dimensiones



|            |       |
|------------|-------|
| Longitud   | 89 mm |
| Ancho      | 89 mm |
| Altura     | 89 mm |
| Medida d Ø | 89 mm |

### Datos técnicos

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Aplicación                               | Toma de corriente bajo suelo |
| Número de aberturas CEE/Perilex          | 0                            |
| Número de aberturas triples              | 0                            |
| Número de aberturas simples              | 0                            |
| Número de aberturas ovaladas             | 0                            |
| Número de aberturas cuadradas            | 0                            |
| Número de aberturas redondas             | 0                            |
| Número de aberturas dobles               | 0                            |
| Tipo de fijación                         | Encajable                    |
| Campo identificativo                     | no                           |
| Tapa ciega                               | sí                           |
| Posibilidad de instalar una junta        | no                           |
| Apropiado para campo identifica-<br>tivo | no                           |
| Tecnología de instalación                | Otros                        |
| Conforme a ROHS                          | sí                           |