


Ficha Técnica

Tapa de montaje de alta resistencia para UZD 350, tamaño nominal 4

Referencia: 7401408



La tapa de montaje de alta resistencia para la caja bajo suelo tipo UZD350 es adecuada para montar un conjunto de tapa y marco cuadrado de alta resistencia de tamaño nominal 4. La abertura de montaje está rebajada 3 mm, por lo que puede cerrarse posteriormente con una tapa ciega.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7401408
Tipo	DUG 350 4SL
Denominación 1	Tapa adaptadora cargas pesadas
Denominación 2	350 para tamaño nominal 4
Fabricante	OBO
Dimensión	382x382x59
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	355,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	15,9338 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tapa de montaje de alta resistencia para UZD 350, tamaño nominal 4

Referencia: 7401408



Dimensiones



Longitud	383 mm
Ancho	383 mm
Medida a	201 mm
Medida A	383 mm

Datos técnicos

Tapa abertura de montaje	no
Cuidados del suelo	seco
Posibilidad de instalar una junta	no
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Grosor del material	4 mm
Abertura de montaje	Cuadrado
Tamaño nominal	350 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	4
Conforme a ROHS	sí
Modelo para carga pesada	sí