


Ficha Técnica

Canal ciego, altura 65 mm

Referencia: 7402225



Unidad de canal de 3 compartimentos a ras de pavimento con 3 tapas ciegas para la conducción de cables. Se suministra con conectores para canal, 6 ángulos de fijación y tabiques separadores. La tapa del canal se suministra atornillada.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7402225
Tipo	OKA-T 40065
Denominación 1	Canal a ras de pavimento
Denominación 2	ciego
Fabricante	OBO
Dimensión	2400x400x65
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	3744,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	182,3453 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Canal ciego, altura 65 mm

Referencia: 7402225



Dimensiones



Longitud	2.400 mm
Ancho	400 mm
Altura	65 mm
Medida b	400 mm
Medida h	65 mm

Datos técnicos

Número de aberturas de montaje	0
Número de unidades de montaje previstas	0
Número de conductos	3 St.
Posibilidad de ampliación	para el montaje de mecanismos
Fijación de tapa con retención	no
Posibilidad de instalar una junta	no
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Desacoplable	no
Adecuado para juntas de dilatación	no
Con tabique de separación	sí
Abertura de montaje	Sin
Tapa desmontable	sí
Conforme a ROHS	exento
Modelo para carga pesada	no
Fijación de tabique de separación	rasten
Fijación de tabique de separación	encajar