


Ficha Técnica

OKA-T Cubierta de canal, versión ciega

Referencia: 7402535



Cubierta de canal para sistema de canalización a nivel de pavimento OKA-T sin abertura de montaje para unidades de montaje.



St	Acero
FS	galvanizado en banda


Datos maestros

Referencia	7402535
Tipo	OKAT D 300
Denominación 1	Tapa de canal
Denominación 2	ciego
Fabricante	OBO
Dimensión	800x300x3
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	570 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	13,7566 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

OKA-T Cubierta de canal, versión ciega

Referencia: 7402535



Datos técnicos	
Conforme a ROHS	sí