


Ficha Técnica

OKA-T Cubierta de canal con abertura de montaje GES9

Referencia: 7402549



Cubierta de canal para sistema de canalización a nivel de pavimento OKA-T con abertura de montaje para unidades de montaje de tamaño nominal 9.



St	Acero
FS	galvanizado en banda


Datos maestros

Referencia	7402549
Tipo	OKAT DG 9 300
Denominación 1	Tapa de canal
Denominación 2	para montaje GES9OK
Fabricante	OBO
Dimensión	800x300x3
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	430 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	13,7654 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

OKA-T Cubierta de canal con abertura de montaje GES9

Referencia: 7402549



Datos técnicos	
Conforme a ROHS	sí