

Ficha Técnica

Cuerpo de encofrado para unidad de montaje redonda de tamaño nominal R7

Referencia: 7404404



Cuerpo de encofrado para suelos huecos con relleno de pavimento, para unidades portamecanismos redondas y tapas y marcos con altura regulable del tamaño R7.



PS

Poliestírol

Datos maestros

Referencia	7404404
Tipo	SK HB R275
Denominación 1	Cuerpo de encofrado
Denominación 2	R7
Fabricante	OBO
Color	negro grafito; RAL 9011
Material	Poliestireno
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	22 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5436 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Cuerpo de encofrado para unidad de montaje redonda de tamaño nominal R7


Referencia: 7404404



Dimensiones



Longitud	345 mm
Ancho	345 mm
Altura	51,5 mm
Medida d Ø	275 mm



Datos técnicos

Altura de pavimento mín.	50 mm
Ejecución	redondo
Libre de halógenos	sí
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	R7
Conforme a ROHS	sí