

Ficha Técnica

Cuerpo de encofrado para unidad de montaje poligonal de tamaño nominal 9
Referencia: 7404412



Cuerpo de encofrado para suelos huecos con relleno de pavimento, para tapas y marcos cuadrados con altura regulable del tamaño 9.



PS Poliestirol

Datos maestros	
Referencia	7404412
Tipo	SK HB 245X245
Denominación 1	Cuerpo de encofrado
Denominación 2	GES9
Fabricante	OBO
Material	Poliestireno
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	19,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,633 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Cuerpo de encofrado para unidad de montaje poligonal de tamaño nominal 9

Referencia: 7404412



Dimensiones



Longitud	290 mm
Ancho	290 mm
Altura	51,5 mm
Medida a	245 mm
Medida A	345 mm

Datos técnicos

Altura de pavimento mín.	50 mm
Ejecución	Cuadrado
Libre de halógenos	sí
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	9
Conforme a ROHS	sí