


Ficha Técnica

Tapa y marco, versión ciega, RK, tamaño nominal 250-2,
acero inoxidable

Referencia: 7406000



Tapa ciega con marco apropiada para practicar una abertura de revisión en la caja UZD190 en pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos.



A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	7406000
Tipo	RK V2 10
Denominación 1	Tapa y marco
Denominación 2	ciego
Fabricante	OBO
Dimensión	282x282x10
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	410,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	18,2691 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tapa y marco, versión ciega, RK, tamaño nominal 250-2,
acero inoxidable

Referencia: 7406000



Dimensiones



Medida A	324 mm
Medida B	288 mm
Medida C	282 mm
Medida h	10 mm

Datos técnicos

Número de salidas de cable	0
Modelo de salida de cable	Sin salida de cable
Cuidados del suelo	húmedo
Apropiado para	Montaje en caja bajo suelo
Apropiado para caja bajo suelo	250
Soportes para alojar cajas porta-mecanismos	no
Conforme a ROHS	sí
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP00
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP44
Carga vertical, superficie grande	hasta 3.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Espesor del revestimiento del suelo	8 mm