


Ficha Técnica

Tapa y marco para salida de cable, RKS, tamaño nominal 350-3, acero inoxidable
Referencia: 7406526



Tapa y marco para salida de cables, para UZD350-3. Instalación de accesorios en suelos con limpieza en seco.




A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	7406526
Tipo	RKS V3 15
Denominación 1	Tapa y marco
Denominación 2	para salida de cable
Fabricante	OBO
Dimensión	383x383x15
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	721,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	28,9295 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Medida A	424 mm
Medida B	388 mm
Medida C	382 mm
Medida h	15 mm

Ficha Técnica

Tapa y marco para salida de cable, RKS, tamaño nominal 350-3, acero inoxidable

Referencia: 7406526



Datos técnicos

Número de salidas de cable	1
Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Cuidados del suelo	seco
Apropiado para	Montaje en caja bajo suelo
Apropiado para caja bajo suelo	350
Soportes para alojar cajas porta-mecanismos	no
Conforme a ROHS	sí
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Carga vertical, superficie grande	hasta 3.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Espesor del revestimiento del suelo	13 mm