


Ficha Técnica

Placa de montaje

Referencia: 7407621




Placa de soporte para 2 conectores de datos, tipo LJU6C en unidad de montaje GESRM2 (en lugar de toma de corriente BS).
Dimensiones de la abertura de montaje en mm: 36,2 x 22.



St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros	
Referencia	7407621
Tipo	MPR2 2LJU6C
Denominación 1	Placa de montaje
Denominación 2	para GESRM2
Fabricante	OBO
Color	negro intenso; RAL 9005
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	2,85 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1621 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones	
Longitud	64,4 mm
Ancho	29,6 mm



Ficha Técnica

Placa de montaje

Referencia: 7407621



Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	2
Versión	Forma de soporte
Tipo de fijación	Encajable
Campo identificativo	no
Marco para revestimiento del suelo	no
Chapa de base	no
Retráctil a nivel del suelo	no
Posibilidad de instalar una junta	no
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Desacoplable	no
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	sí
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para limpieza con agua	sí
Apropiado para canal bajo suelo	sí
Con entalladura para revestimiento de suelo	no
Conforme a ROHS	sí
Modelo para carga pesada	no
Profundidad	1,5 mm
Posibilidad de descarga de tracción	sí