


Ficha Técnica

Soporte de montaje GES2 con toma de corriente simple, conectado y para montaje de conectores de datos
Referencia: 7407761



Soporte de montaje para unidades de montaje del tamaño nominal 2 con toma de corriente BS simple montada tipo OBO y 2 aberturas de montaje para conectores de datos tipo LJ6C. Dirección de enchufe 90°. Toma de corriente con tierra con mayor protección a prueba de contacto Con conexión roscada, de 3 polos, 13 A, 250 V~, cumple BS 1363.



- St Acero
- FS galvanizado en banda


Datos maestros	
Referencia	7407761
Tipo	MT 2BS SS0 LJ6C
Denominación 1	Soporte de montaje con socket
Denominación 2	salida simple, encendido
Fabricante	OBO
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	19,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4761 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Soporte de montaje GES2 con toma de corriente simple,
conectado y para montaje de conectores de datos
Referencia: 7407761



Dimensiones



Datos técnicos

Conforme a ROHS

sí