

# Ficha Técnica

Cubierta para soporte universal UT4, con aberturas de montaje para 3 equipos EK  
Referencia: 7408789



Tapa para el montaje de 3 mecanismos con estribo de soporte (versión EK).



PA Poliamida

| Datos maestros                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Referencia                         | 7408789                       |
| Tipo                               | UT4 D3                        |
| Denominación 1                     | Tapeta                        |
| Denominación 2                     | para UT4, 3 huecos para tomas |
| Fabricante                         | OBO                           |
| Dimensión                          | 28x76x13                      |
| Color                              | negro grafito; RAL 9011       |
| Material                           | Poliamida                     |
| Unidad VK más pequeña              | 10                            |
| Cantidad                           | Pieza                         |
| Peso                               | 4,02 kg                       |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                    |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1272 kg CO2e / 1 Unidad     |


## Ficha Técnica

Cubierta para soporte universal UT4, con aberturas de montaje para 3 equipos EK

Referencia: 7408789



### Dimensiones



|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 208 mm |
| Ancho    | 76 mm  |

# Ficha Técnica

Cubierta para soporte universal UT4, con aberturas de montaje para 3 equipos EK

Referencia: 7408789



## Datos técnicos

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Aplicación                          | Caja portamecanismos |
| Número de aberturas CEE/Perilex     | 0                    |
| Número de aberturas triples         | 1                    |
| Número de dispositivos instalables  | 3                    |
| Número de aberturas simples         | 0                    |
| Número de aberturas ovaladas        | 0                    |
| Número de aberturas cuadradas       | 0                    |
| Número de aberturas redondas        | 3                    |
| Número de aberturas dobles          | 0                    |
| Tipo de fijación                    | Encajable            |
| Campo identificativo                | no                   |
| Tapa ciega                          | no                   |
| Apropiado para campo identificativo | no                   |
| Tecnología de instalación           | Placa central de 50  |
| Conforme a ROHS                     | sí                   |
| División en UT4                     | 1/1                  |