

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para registro, RKN, acero inoxidable
Referencia: 7408970



Conjunto de tapa y marco cuadrado "ciego" de altura regulable para crear una abertura de inspección de tamaño nominal 9. Montaje en sistemas de canalización, suelos dobles y huecos en suelos limpiados en seco o en húmedo en interiores. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos. Para la instalación de 3 soportes universales UT4 para 9 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 12 dispositivos Modul 45®. Pueden instalarse 3 tapas ciegas APMT5.



A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	7408970
Tipo	RKN3 9 VS 20
Denominación 1	Caja cuadrada
Denominación 2	de tapa ciega
Fabricante	OBO
Dimensión	243x243x100
Material	Acero inoxidable
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	360 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	20,3725 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para registro, RKN, acero inoxidable

Referencia: 7408970



Dimensiones



Longitud	243 mm
Ancho	243 mm
Altura	105 mm
Medida h	105 mm

Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	0
Número de salidas de cable	0
Número de soportes universales	3 x UT4
Versión	Cuadrado
Modelo de salida de cable	Sin salida de cable
Sección de suelo/abertura de montaje	244x244
Cuidados del suelo	húmedo
Desacoplable	no
Altura del piso máx.	150 mm
Altura del piso mín.	105 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para caja bajo suelo	250/350
Soportes para alojar cajas portamecanismos	no
Longitud, dimensiones de montaje	244 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	9
Margen de nivelación máx.	150 mm
Margen de nivelación mín.	105 mm
Norma	EN 50085-2-2
Conforme a ROHS	exento
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP00
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP55
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	no
Tipo de sistema de montaje	UT4
Carga vertical, superficie grande	hasta 5.000 N

Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para registro, RKN, acero inoxidable

Referencia: 7408970



Datos técnicos

Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Autorizaciones	VDE
Espesor del revestimiento del suelo	20 mm