


Ficha Técnica

Tapa y marco para tubo, RKF, tamaño nominal 350-3, acero inoxidable

Referencia: 7409412



Tapa y marco con orificio para tubo, para UZD350-3. Apropriados para el montaje de mecanismos en pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua. El tubo no viene incluido.



A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	7409412
Tipo	RKF3 V3 10
Denominación 1	Tapa y marco
Denominación 2	para tubo
Fabricante	OBO
Dimensión	383x383x10
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	695,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	33,2564 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tapa y marco para tubo, RKF, tamaño nominal 350-3, acero inoxidable

Referencia: 7409412



Dimensiones	
Medida A	424 mm
Medida B	388 mm
Medida C	382 mm
Medida h	10 mm



Datos técnicos	
Número de salidas de cable	1
Modelo de salida de cable	Tubo
Cuidados del suelo	húmedo
Apropiado para	Montaje en caja bajo suelo
Apropiado para caja bajo suelo	350
Soportes para alojar cajas porta-mecanismos	no
Conforme a ROHS	sí
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP44
Carga vertical, superficie grande	hasta 3.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Espesor del revestimiento del suelo	8 mm