


Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable y desacoplable para registro, acero inoxidable

Referencia: 7409495



Caja nivelable y desacoplada del suelo para el montaje de mecanismos a ras de suelo y sin juntas en cajas de conexión bajo suelo UZD 250-4 (profundidad mínima de montaje 165 mm)/UGD55 250-3 (profundidad mínima de montaje 140 mm). Apto para todo tipo de solados de cemento. Bastidor de casete con cuerpo de encofrado integrado y función de nivelación. El bastidor del conjunto de tapa y marco se nivela con el borde superior del revestimiento del suelo mediante 4 agujeros alargados. Para suelos de limpieza en seco, húmedo y mojado. El conjunto de tapa y marco se fija en la tapa de montaje durante los trabajos de solado/terrazo mediante fijaciones angulares y queda desacoplado en todas las direcciones una vez instalado. El bastidor del conjunto de tapa y marco es de acero inoxidable con un recorte para el revestimiento del suelo de 25 mm de profundidad en la tapa. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos. Conjunto de tapa y marco con altura regulable con tapa ciega. El volumen de suministro incluye una tapa de protección de pavimento de aluminio (apta para lijar), una tapa de montaje adecuada para la fijación del cuerpo de encofrado del conjunto de tapa y marco y un faldón ISO para el desacoplamiento de la caja de empalmes bajo el suelo.



A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	7409495
Tipo	TRKRN 9 VS 250
Denominación 1	Caja cuadrada embebida
Denominación 2	redondo, ciego
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø304x85
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	833 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable y desacopla-
ble para registro, acero inoxidable

Referencia: 7409495



Dimensiones



Datos técnicos

Número de dispositivos instala- bles	0
Número de salidas de cable	0
Versión	redondo
Modelo de salida de cable	Sin salida de cable
Cuidados del suelo	húmedo
Desacopla- ble	sí
Altura del piso mín.	140 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	no
Apropiado para	Montaje en caja bajo suelo
Apropiado para caja bajo suelo	250
Soportes para alojar cajas porta- mecanismos	no
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	R9
Margen de nivelación máx.	113 mm
Margen de nivelación mín.	73 mm
Norma	EN 50085-2-2
Conforme a ROHS	sí
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP00
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP44
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	no
Tipo de sistema de montaje	UT4
Carga vertical, superficie grande	hasta 5.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Autorizaciones	VDE
Espesor del revestimiento del suelo	25 mm