

Ficha Técnica

Parte superior del conjunto de tapa y marco RКСN2 9 V20

Referencia: 7409588



Parte superior de conjuntos de tapa y marco con altura regulable



A2 Acero inoxidable

Datos maestros	
Referencia	7409588
Tipo	OT RКСN2 9 V20
Denominación 1	Tapa y marco OT RКСN2 9 V20
Denominación 2	con salida de cable
Fabricante	OBO
Dimensión	243x243
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	260 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	11,2154 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Parte superior del conjunto de tapa y marco RKS2 9 V20


Referencia: 7409588



Dimensiones



Longitud	239 mm
Ancho	239 mm
Altura	26 mm



Datos técnicos

Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Conforme a ROHS	sí
Espesor del revestimiento del suelo	20 mm