


Ficha Técnica

Kit de nivelación de altura ASH 350-4 320

Referencia: 7410140



Kit de nivelación de altura para cajas bajo suelo UZD350-4 con una altura de instalación de 240 a 320 mm para elevar la UZD in situ.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7410140
Tipo	ASH 350-4 320
Denominación 1	Kit nivelación altura
Denominación 2	para UZD 350-4
Fabricante	OBO
Dimensión	453x183x46
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Unidad de embalaje
Peso	216 kg
Unidad de peso	kg/100 unidad embalaje
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	6,688 kg CO2e / 4 Unidad


Ficha Técnica

Kit de nivelación de altura ASH 350-4 320

Referencia: 7410140



Dimensiones



Longitud	453 mm
Ancho	183 mm
Medida A	453 mm
Medida B	183 mm
Medida I	47,5 mm

Datos técnicos

Versión	Cuadrado
Chapa de base	no
Retráctil a nivel del suelo	no
Posibilidad de instalar una junta	no
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Desacopable	no
Altura de pavimento máx.	320 mm
Altura de pavimento mín.	240 mm
para la conexión de tubos	no
Apropiado para instalación de suelo técnico	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	no
Apropiado para canal bajo suelo	no
Ancho de canal máx.	350 mm
Ancho de canal mín.	190 mm
Altura mínima de pavimento	240
Margen de nivelación máx.	320 mm
Margen de nivelación mín.	240 mm
Conforme a ROHS	sí