


# Ficha Técnica

## Unidad de ampliación para GESR9, altura 40-140mm

Referencia: 7424326



Ampliación de canal lista para montar un conjunto portamecanismos de tamaño R9. Está compuesta por perfiles laterales con pared lateral flexible de tela metálica, perfiles de apoyo en el pavimento, una tapa de canal con abertura de montaje cerrada y una tapa final de canal. Se suministra con 3 soportes niveladores de altura, 3 anclajes para el pavimento, 1 junta de soporte de tapa (la pieza de nivelación para la junta de soporte de tapa debe ser pedida por separado) y 1 junta de soporte de tapa (la unidad de nivelación para la junta no está incluida) y 1 juego de piezas para derivación angular. Tamaño de la abertura de montaje apropiado para montar una unidad de montaje redonda de tamaño nominal R9 o R9/55.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 7424326                   |
| Tipo                               | OKA-G A 40140R9           |
| Denominación 1                     | Unidad de montaje         |
| Denominación 2                     | para conj. portam. GESR9  |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Material                           | Acero                     |
| Superficie                         | Galvanizado en banda      |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346              |
| Unidad VK más pequeña              | 1                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 666 kg                    |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 45,908 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Unidad de ampliación para GESR9, altura 40-140mm

Referencia: 7424326



## Dimensiones



|            |        |
|------------|--------|
| Longitud   | 460 mm |
| Ancho      | 400 mm |
| Medida A   | 400 mm |
| Medida d Ø | 305 mm |
| Medida h   | 40 mm  |

## Datos técnicos

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tapa abertura de montaje                                | sí                          |
| Tapas                                                   | 1                           |
| Número de aberturas de montaje                          | 1                           |
| Chapa de base                                           | no                          |
| Fijación de tapa con retención                          | no                          |
| Posibilidad de instalar una junta                       | sí                          |
| Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento | no                          |
| Orificio para la instalación de unidad de montaje       | redondo                     |
| Desacoplable                                            | sí                          |
| Adecuado para juntas de dilatación                      | no                          |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento   | no                          |
| Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento  | sí                          |
| Adecuado para canalización bajo pavimento               | no                          |
| Altura de canal máx.                                    | 140 mm                      |
| Altura de canal mín.                                    | 40 mm                       |
| Grosor del material de la tapa                          | 4                           |
| Altura mínima de pavimento                              | 40                          |
| Con orificio de conexión                                | sí                          |
| Con tabique de separación                               | no                          |
| Con saliente                                            | sí                          |
| Abertura de montaje                                     | Para unidad portamecanismos |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos            | R9                          |
| Margen de nivelación máx.                               | 140 mm                      |
| Margen de nivelación mín.                               | 40 mm                       |
| Tapa desmontable                                        | sí                          |
| Conforme a ROHS                                         | exento                      |