


Ficha Técnica

Unidad de ampliación para GESR9, altura 40-240 mm

Referencia: 7424346



Ampliación de canal lista para montar un conjunto portamecanismos de tamaño R9. Está compuesta por perfiles laterales con pared lateral flexible de tela metálica, perfiles de apoyo en el pavimento, una tapa de canal con abertura de montaje cerrada y una tapa final de canal. Se suministra con 3 soportes niveladores de altura, 3 anclajes para el pavimento, 1 junta de soporte de tapa (la pieza de nivelación para la junta de soporte de tapa debe ser pedida por separado) y 1 junta de soporte de tapa (la unidad de nivelación para la junta no está incluida) y 1 juego de piezas para derivación angular. Tamaño de la abertura de montaje apropiado para montar una unidad de montaje redonda de tamaño nominal R9 o R9/55.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7424346
Tipo	OKA-G A 40240R9
Denominación 1	Unidad de montaje
Denominación 2	para conj. portam. GESR9
Fabricante	OBO
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	675 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	46,2026 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unidad de ampliación para GESR9, altura 40-240 mm

Referencia: 7424346



Dimensiones



Longitud	460 mm
Ancho	400 mm
Medida A	400 mm
Medida d Ø	305 mm
Medida h	40 mm

Datos técnicos

Tapa abertura de montaje	sí
Tapas	1
Número de aberturas de montaje	1
Chapa de base	no
Fijación de tapa con retención	no
Posibilidad de instalar una junta	sí
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Orificio para la instalación de unidad de montaje	redondo
Desacoplable	sí
Adecuado para juntas de dilatación	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento	sí
Adecuado para canalización bajo pavimento	no
Altura de canal máx.	240 mm
Altura de canal mín.	40 mm
Grosor del material de la tapa	4
Altura mínima de pavimento	40
Con orificio de conexión	sí
Con tabique de separación	no
Con saliente	sí
Abertura de montaje	Para unidad portamecanismos
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	R9
Margen de nivelación máx.	240 mm
Margen de nivelación mín.	40 mm
Tapa desmontable	sí
Conforme a ROHS	exento