

Ficha Técnica

Canal ciego encajable, altura 40-140 mm

Referencia: 7424480



Unidad de canal lista para el montaje con 3 tapas ciegas autoencajables para la conducción de cables, compuesta por base de canal (con perfiles laterales y de apoyo en el pavimento) y tapa de canal. La base dispone de bridas de sujeción para el montaje de paredes separadoras con conexión autoconductor. Se suministra con 6 ángulos de fijación de altura regulable, 6 piezas de anclaje y 3 juntas de soporte de tapa (para los anchos de canal 200 y 300) o 3 juntas de tapa para los canales de ancho 200 y 300, o con juntas de tapa con soporte central (3 para los canales de ancho 400 y 6 para los canales de ancho 500 y 600). La tapa del canal se suministra atornillada. Con tres tapas ciegas (L = 800 mm) con autoencravamiento.



St

Acero


FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7424480
Tipo	OKA-W2006050R
Denominación 1	Canal a ras de pavimento
Denominación 2	ciego, encajable
Fabricante	OBO
Dimensión	2400x200x60
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2,4
Cantidad	Metro
Peso	1008,3 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	51,9758 kg CO2e / 1 Metro

Dimensiones



Longitud	2.400 mm
Ancho	200 mm

Ficha Técnica

Canal ciego encajable, altura 40-140 mm

Referencia: 7424480



Datos técnicos

Tapa abertura de montaje	no
Tapas	3
Número de paredes separadoras de quita y pon	1
Número de unidades de montaje previstas	3
Número de conductos	2 St.
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo
Chapa de base	sí
Fijación de tapa con retención	sí
Posibilidad de instalar una junta	sí
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Desacoplable	no
Adecuado para juntas de dilatación	no
Pared de tela	no
Altura de canal máx.	110 mm
Altura de canal mín.	60 mm
Grosor del material de la tapa	4
Altura mínima de pavimento	60
Con orificio de conexión	no
Con conexión equipotencial	no
Con tabique de separación	no
Con saliente	sí
Abertura de montaje	Sin
Margen de nivelación máx.	110 mm
Margen de nivelación mín.	60 mm
Tapa desmontable	sí
Conforme a ROHS	sí
Fijación de tabique de separación	stecken
Fijación de tabique de separación	enchufar