


Ficha Técnica

Canal a ras de pavimento para GES4, altura 100-150 mm

Referencia: 7424620



Unidad de canal lista para el montaje con 3 o 6 tapas para mecanismos para la conducción de cables, para montar una unidad portamecanismos de tamaño 4. Está compuesta por una base de canal (con perfiles laterales y de apoyo en el pavimento) y una tapa de canal con abertura de montaje cerrada de forma ciega. La base dispone de bridas de sujeción para el montaje de paredes separadoras con conexión autoconductor. Se suministra con 6 ángulos de fijación de altura regulable, 6 piezas de anclaje y 3 juntas de tapa para los canales de ancho 300 , o con juntas de tapa con soporte central (3 para los canales de ancho 400 y 6 para los canales de ancho 500 y 600). La tapa del canal se suministra atornillada. Con tapas atornillables para mecanismos con una abertura de montaje para un tamaño nominal 4 cada una.



St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7424620
Tipo	OKA-W30010050D4
Denominación 1	Canal a ras de pavimento
Denominación 2	para conj. portam. GES4
Fabricante	OBO
Dimensión	2400x300x100
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2,4
Cantidad	Metro
Peso	1439,6 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	64,7423 kg CO2e / 1 Metro

Dimensiones



Longitud	2.400 mm
Ancho	300 mm

Ficha Técnica

Canal a ras de pavimento para GES4, altura 100-150 mm

Referencia: 7424620



Datos técnicos

Tapa abertura de montaje	sí
Tapas	3
Número de paredes separadoras de quita y pon	2
Número de unidades de montaje previstas	3
Número de conductos	3 St.
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo
Chapa de base	sí
Fijación de tapa con retención	no
Posibilidad de instalar una junta	sí
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Desacoplable	no
Adecuado para juntas de dilatación	no
Pared de tela	no
Altura de canal máx.	150 mm
Altura de canal mín.	100 mm
Grosor del material de la tapa	4
Altura mínima de pavimento	100
Con orificio de conexión	sí
Con conexión equipotencial	no
Con tabique de separación	no
Con saliente	sí
Abertura de montaje	Para unidad portamecanismos
Abertura de montaje	Cuadrado
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	4
Margen de nivelación máx.	150 mm
Margen de nivelación mín.	100 mm
Tapa desmontable	sí
Conforme a ROHS	sí
Fijación de tabique de separación	stecken
Fijación de tabique de separación	enchufar