

Ficha Técnica

Unidad de nivelación para junta soporte de tapa, altura de canal 40-70 mm

Referencia: 7424840



Para reforzar por el centro una junta de soporte de tapa con los anchos 400, 500 o 600.



St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7424840
Tipo	NE DSU2 4030
Denominación 1	Unidad de nivelación DSU
Denominación 2	para OKA-G
Fabricante	OBO
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Pieza
Peso	3,24 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1354 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unidad de nivelación para junta soporte de tapa, altura de canal 40-70 mm

Referencia: 7424840



Dimensiones



Ancho 35 mm

Datos técnicos

Tipo de accesorio	Otros
Desacoplable	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Soportes para alojar cajas porta-mecanismos	no
Altura de canal máx.	70 mm
Altura de canal mín.	40 mm
Altura mínima de pavimento	40
Margen de nivelación máx.	70 mm
Margen de nivelación mín.	40 mm
Conforme a ROHS	sí
Accesorios	sí
Pieza de repuesto.	no