


# Ficha Técnica

## Ampliación lateral para GES9, altura 60-110 mm

Referencia: 7424904



Ampliación de canal lista, para montar un conjunto portamecanismos de tamaño 9. Está compuesta por una base de canal (con perfiles laterales y de apoyo en el pavimento), una tapa de canal con abertura de montaje cerrada de forma ciega y un final de canal. Se suministra con 3 ángulos de fijación de altura regulable, 3 piezas de anclaje y una pieza angular. Tamaño de la abertura de montaje apropiado para montar una unidad de montaje cuadrada de tamaño nominal 9 o 9/55.



|    |                      |
|----|----------------------|
| St | Acero                |
| FS | galvanizado en banda |

### Datos maestros

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | 7424904                    |
| Tipo                               | OKA-W A 6050 9             |
| Denominación 1                     | Unidad de montaje          |
| Denominación 2                     | para canal OKA-W           |
| Fabricante                         | OBO                        |
| Material                           | Acero                      |
| Superficie                         | Galvanizado en banda       |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346               |
| Unidad VK más pequeña              | 1                          |
| Cantidad                           | Pieza                      |
| Peso                               | 882 kg                     |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                 |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 47,7356 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

## Ampliación lateral para GES9, altura 60-110 mm

Referencia: 7424904



### Dimensiones



|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 473 mm |
| Ancho    | 400 mm |
| Medida a | 244 mm |
| Medida A | 400 mm |
| Medida h | 60 mm  |

### Datos técnicos

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tapa abertura de montaje                                | sí                          |
| Tapas                                                   | 1                           |
| Número de aberturas de montaje                          | 1                           |
| Fijación de tapa con retención                          | no                          |
| Posibilidad de instalar una junta                       | sí                          |
| Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento | no                          |
| Orificio para la instalación de unidad de montaje       | Cuadrado                    |
| Desacoplable                                            | no                          |
| Adecuado para juntas de dilatación                      | no                          |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento   | no                          |
| Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento  | sí                          |
| Adecuado para canalización bajo pavimento               | no                          |
| Altura de canal máx.                                    | 110 mm                      |
| Altura de canal mín.                                    | 60 mm                       |
| Grosor del material de la tapa                          | 4                           |
| Altura mínima de pavimento                              | 60                          |
| Con orificio de conexión                                | sí                          |
| Con conexión equipotencial                              | no                          |
| Con tabique de separación                               | no                          |
| Con saliente                                            | sí                          |
| Abertura de montaje                                     | Para unidad portamecanismos |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos            | 9                           |
| Margen de nivelación máx.                               | 110 mm                      |
| Margen de nivelación mín.                               | 60 mm                       |
| Tapa desmontable                                        | sí                          |
| Conforme a ROHS                                         | exento                      |