


Ficha Técnica

Conjuntos portamecanismos

Referencia: 7425310



Para acabados de pavimento que requieren una limpieza en seco o con agua. Se suministra con perfiles de apoyo en el pavimento y distanciadores (longitud = 1200 mm) con la altura del conjunto de tapa y marco. 6 tapas y marcos con el ancho nominal del sistema de canalización.



A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	7425310
Tipo	OKA RK 300 15
Denominación 1	Tapa y marco
Denominación 2	para OKA-G y OKA-W
Fabricante	OBO
Dimensión	400x300x15
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1077 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	67,349 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conjuntos portamecanismos

Referencia: 7425310



Dimensiones



Longitud	400 mm
Ancho	300 mm
Altura	15 mm

Datos técnicos

Número de salidas de cable	0
Cuidados del suelo	húmedo
Desacoplable	no
Apropiado para	Canal bajo suelo abierto a ras de pavimento
Soportes para alojar cajas porta-mecanismos	no
Longitud, dimensiones de montaje	400 mm
Conforme a ROHS	sí