

Ficha Técnica

EÜK Codo vertical

Referencia: 7425940



Codo vertical para la modificación de dirección en 90°, apropiado para tamaño de canal 90x35.



PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	7425940
Tipo	KV DU 9035 90
Denominación 1	Codo vertical 90°
Denominación 2	para DU 9035
Fabricante	OBO
Color	Gris claro
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	19,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,7434 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

EÜK Codo vertical

Referencia: 7425940



Dimensiones



Longitud	200 mm
Ancho	90 mm
Altura	35 mm

Datos técnicos

Número de conductos	1 St.
Ancho de canal mín.	90 mm
Altura de canal mín.	35 mm
Sección elevación a	2305 mm ²
Conforme a ROHS	sí