


Ficha Técnica

RKSN2 9 con UT4 45

Referencia: 7429682



Conjunto de tapa y marco con altura regulable con todos los accesorios de sistema necesarios para el montaje directo en techos huecos en interiores. El volumen de suministro incluye una tapa de montaje y tres soportes universales UT4/45 para cuatro mecanismos Modul 45® cada uno.



A2

Acero inoxidable


Datos maestros

Referencia	7429682
Tipo	RKSN2 9 KR V20
Denominación 1	Kit completo
Denominación 2	para falso suelo
Fabricante	OBO
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	430 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	26,8794 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

RKSN2 9 con UT4 45

Referencia: 7429682



Datos técnicos	
Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Conforme a ROHS	sí
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Carga vertical, superficie grande	hasta 3.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Espesor del revestimiento del suelo	20 mm