

Двоен пакет ОВО

ГЕК-К Репид 45 и ГЕК-К с капак "80"

Топ-моделите на ОВО

LFS кабеловодеци системи



OBO
BETTERMANN

Действително повече място GEK-K Репид 45



Исключителна гъвкавост предлага каналът за вграждане на контакти GEK-K Репид 45, тъй като този канал от твърдо PVC дава възможност за монтаж без използването на инструменти за уредите за вграждане Модул-45. Независимо дали ключове контакти или информационна техника: компактната конструкция на тези контакти за вграждане гарантира достатъчно инсталационно пространство в канала и приятен външен вид. Независимо дали като канал за цокълнилайстни в жилището или за захранване на работни места в офиса, каналът за вграждане на контакти Репид 45 е оптималното решение.

НОВО

- Усъвършенствана формула на използваните материали
- Изпитан от VDE
- Не съдържа олово
- Стабилност на профила поради оптималната дебелина на стените
- Разнообразие от стандартни цветове
- Скоби за капак с комбинирано приложение
- Гъвкаво префорирано дъно за изключително удобство при монтажа
- Фасонни елементи за всякакви приложения
- Вграждане на разделителни стени за различни нива на напрежение
- Голям асортимент за вграждането на контакти вкл. пестяща време техника Модул-45
- Интелигентно логистично решение




ГЕК-К канал за вграждане на контакти
Системи от пластмаса
Рapid 45



ГЕК-К канал за вграждане на контакти
Системи от пластмаса
капак "80"

Горната част се поръчва отделно



Тип	ГЕК-К 53100	ГЕК-К 53160	ГЕК-К 53160-3	ГЕК-К 70110	ГЕК-К 70135	ГЕК-К 70170	ГЕК-ОТ 80
Опаковъчна единица в m	8	8	8	8	8	8	16
чисто бял подобен на RAL 9010	6116 02 7	6116 05 1	6116 07 3	6270 11 5	6270 19 0	6270 26 3	6270 81 6
кремав подобен на RAL 9001	-	-	-	6270 10 7	6270 18 2	6270 25 5	6270 80 8
светлосив подобен на RAL 7035	-	-	-	6270 13 1	6270 21 2	6270 29 8	6270 83 2
сив подобен на RAL 7030	-	-	-	6270 12 3	6270 20 4	6270 27 1	6270 82 4
Принадлеж- ности	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Фасонни елементи	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Вграждане на контакти	-	-	-	✓	✓	✓	-
Вграждане на контакти Модул 45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Винаги във върната посока GEK-K с капак "80"



Този канал за вграждане на контакти може да бъде окомплектован не само с конвенционални ключове и контакти, но посредством адаптер и с уредите за вграждане на системата Модул-45. Всички канали за вграждане на контакти от тази серия имат ширина на капака от 80 мм. Поради големите размери остава достатъчно място за вграждане на контакти и полагане на кабели.



Принадлежности

ГЕК-К Репид 45:

- Радиус на извиване (Bend-Radius) за съобразено със стандартите инсталиране на информационни и оптични кабели.

ГЕК-К капак "80":

- Пълна програма принадлежности, като адаптери за вграждане на контакти от серията Модул-45, закрепващи конзоли, конвекционни решетки, звукоизолация и всичко останало, което е необходимо при инсталирането.
- Принадлежности за вграждане за СЕЕ-контакти 16А.
- Радиус на извиване (Bend-Radius) за перфектно инсталиране на информационни и оптични кабели.

Фасонни елементи

ГЕК-К Репид 45:

- Комплексна програма с всички необходими фасонни елементи, като капачки за надлъжно свързване, вътрешен ъгъл, външен ъгъл, плосък ъгъл, накрайници и Т-елементи. С покритието за надлъжно свързване се прикриват същевременно и ръбовете от срез на каналите.
- Променливи фасонни елементи (могат да се нагласят от 70° до 130°) за безупречна инсталация при неправи ъгли.

ГЕК-К капак "80":

- Комплексна програма фасонни елементи, като вътрешен ъгъл, външен ъгъл, плосък ъгъл, накрайник и Т-елемент, краен ограничител за разделителна стена и за стена.

Вграждане на контакти

ГЕК-К Репид 45:

- За директно вграждане на ключове и контакти от серията Модул 45.
- Комплексна програма ключове и контакти от поредицата Модул 45: ключове контакти със заземяване, информационна и мрежова техника, телекомуникация, TV...

ГЕК-К капак "80":

- Могат да се комплектват както със стандартни ключове и контакти на всички производители, така и с изключително бързо инсталиращата се, спестяваща място, техника от серията Модул-45.
- Специална конзола със спомагателно устройство за навиване при вграждането на конзоли за оптични кабели.



Приятен вид: изчистени форми и високо качество на материалите

Класически форми, с прави линии и изчистени форми: LFS системите кабеловодещи канали са идеалният избор за модерни инсталационни концепции – в жилището, в офиса или в предприятието. Каналите са изработени от висококачествен, трудновъзпламеним твърд PVC-материал. Оптималната формула на PVC-материала дава възможност за извънредно лесна обработка при инсталирането, максимална товаросимост и здравина при закрепване на стена, както и продължителна устойчивост. Всички канали са сертифицирани от VDE и съответстват на стандартите DIN EN 50085-2-1 (WDK) и DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Репид/GEK-K капак "80").

Освен тези канали от пластмаса OBO предлага и богата програма от стоманени и алуминиеви канали, както и системи инсталационни колони. По отношение на функционалността и дизайна и тук са удовлетворени всякакви изисквания.



© OBO BETTERMANN Best.-Nr. 9138613 03/2008 BG

OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
Postfach 1120 · D-58694 Menden
Тел. 0 23 73/89-0 · Факс 0 23 73/89-238
E-Mail: info@obo.de · www.obo.de

Централа Техническа гореща линия
Телефон 0 23 73/89-1500
Факс 0 23 73/89-1550
E-Mail hotline@obo.de

OBO
BETTERMANN