


Nejlepší od OBO: B9/T.

Odbočná krabice se stupněm krytí IP67




Klasika pro každou oblast použití:

OBO B9/T



Měkká membrána

Rychlá práce: Měkká membrána se bez jakýchkoli speciálních nástrojů protlačí a automaticky utěsní kabel.



Výstupek proti otáčení

Neklouzavost: Výstupky proti otáčení vytvářejí bodový kontakt a umožňují tak přesnou a bezpečnou montáž na všech podkladech.



Upevnění svorkovnice

Na dně se nachází upevňovací náliček pro svorkovnici (typ VBX/KL 60), kterou se dá plynule otáčet o 360 °.




Průchod kabelů dnem

Není problém: Krabice se fixuje současně s kabelem. Utěsnění se i zde provádí rychle a bezpečně měkkou membránou.



Upevnění pomocí podélných otvorů

Čisté a připravené: Upevňovací otvory jsou opatřeny krytkou z měkké komponenty, která zajišťuje definovaný stupeň krytí průchodu šroubu.





Zdvojené stěny

Bezpečnost je bezpečnost: Spodní díl je vyroben z polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny a má zdvojené stěny pro maximální stabilitu a tvarovou stálost.



Stupeň krytí IP67

Špičková kategorie: Stačí měkká membrána a krabice B9/T dosahuje stupně krytí IP 67.



Žádné nebezpečí poranění

Bezpečnost především: Malá konstrukční výška spodního dílu a hladké vnitřní povrchy stěn zaručují bezpečnou práci bez rizika poranění.



Označení materiálu

Kvalita bez pochyb: Při pohledu na víko je hned zřejmé, že B9/T je kvalifikovaně testována. Je opatřena mimo jiné zkušebními značkami VDE, CEPEC a KEMA KEUR.





Technika 2-K

Část tvrdá, část měkká: Tvrdší materiál dodává tělesu a víku potřebnou pevnost, měkký plast v oblasti těsnících průchodů a na dosedací ploše víka zajišťuje krytí.



Příslušenství: Vše potřebné



Technické údaje:

Stupeň krytí IP 67, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý průřez vodičů až 4-6 mm²
8 vývodových otvorů (M 20) s průraznou membránou (pro kabely o průměru do 15 mm)

Kompletní program:	Typ:	Obj. č.
- Kabelová odbočná krabice	B9/T M s VBX/KL 60	2001 84 5
	B9/T M prázdná	2001 85 3
	B9/T M NL	2001 86 1
	B9/T M ROT (červená)	2001 88 8
- Svorkovnice	VBX/KL 60	2009 11 0
- Bezšroubové svorky	61/515	2054 62 0
	61/815	2054 64 7
	61/225	2054 60 4
	61/325	2054 48 5
	61/525	2054 50 7
	61/825	2054 52 3
- Odbočovací svorky Dolů	70 VDE	2055 02 3
	(tříděné podle barev)	
- Kabelová vývodka	V-TEC/KA	
- Montážní deska	VBX/MO	2008 97 1
- Rozpínací hmoždinka	910/N 6x30	2349 05 1
- Hmoždinka Angler	910/MZ 6x35	2347 53 9
- Hmoždinka do plynosilikátu	910/GD 6x35	2347 22 9
- Zatlučovací hmoždinka	910/SD 5x35	2351 02 1
- Šroub Golden Sprint	4758 4x40	3195 26 0

Montážní deska VBX/MO

Dobrá kombinace: Při montáži na kabelových nosných systémech montážní deska zaručí bezpečné upevnění.



B9/T v červené barvě

Pro rozlišení: Červený kryt slouží k označení speciálních elek-trických obvodů.



Příslušenství pro instalaci

Nejlépejší spojení: OBO Dolů nebo bezšroubové svorky zaručují vždy bezpečné spojení.



Příslušenství systému

Systematické: Program OBO B9/T doplňují kabelové vývodky V-TEC/KA, svorkovnice, závěrná šroubení, upevňovací šrouby.



Příslušenství pro upevnění

Vše je k dostání: OBO nabízí kompletní sortiment upevňovacích prvků pro co možná nejrychlejší montáž na všech podkladech.





Dobrá pro všechno, pro všechny a všude: OBO B9/T

Na prvý pohled je vidět, že odbočnou krabicí OBO B9/T charakterizují estetické tvary, neprozradí však, co krabice umí – totiž téměř vše. OBO B9/T je univerzálním řešením pro spojování a odbočování s prakticky neomezenými možnostmi využití – včetně trvale vlhkých prostorů. OBO B9/T se skládá ze dvou plastových komponent, jedné měkké pro utěsnění kabelových průchodů a jedné tvrdé na pouzdro. Tato technika 2-K se vyznačuje dokonalým utěsněním a stabilitou a zabezpečuje stupeň krytí IP67. Tyto přednosti jasně hovoří pro OBO B9/T.


Tvarování

Design a funkce: Systém B9/T se svými vyváženými proporcemi a malou výškou bočních stěn umožňuje co nejvyšší přístupnost během celé montáže.



Plocha na popisky

Vše jedním pohledem: Plocha na víku určená na popisky umožňuje zřetelné označení.



Vývodové otvory se závitem

Nic proti: Kabelová vývodka V-TEC se snadno zašroubuje. Měkká membrána přitom zůstává zachována.



Boční vývodové otvory se závitem

Dvojitá ochrana je lepší: Kabelová vývodka a měkká membrána při současném odlehčení tahu zaručují dvojnásobnou ochranu.




Čtyři prvky pro rychlé upevnění víka

Nelze ztratit: Víko se připevní čtyřmi integrovanými otočnými západkami (180°). Jejich bajonetový uzávěr zaručuje rovnoměrné přitažení víka.



Řadová montáž

Týmová součinnost: Hladký vnější povrch stěn umožňuje sesadit několik krabic bez mezer vedle sebe - a to i při dodatečné instalaci. Všechny upevňovací rozměry jsou vyznačeny na zadní straně a umožňují přesné rozmístění. Díky systému B9/T proto patří elektroinstalace v nejrůznějších prostředích k nejjednodušším montážním úkonům.



S OBO pracují profesionálové



VBS

TBS

KTS

BSS

LFS

UFS

OBO BETTERMANN Praha s.r.o.

Modletice 81, P.O. BOX 96, 251 01 Říčany

tel.: 0204/61 01 11 (323 610 111), fax: 0204/61 01 20 (323 610 120)

e-mail: info@obo.cz, www.obo.cz

Regionální kancelář Brno, Tuřanka 115, 627 32 Brno

tel.: 05/48213454-56 (548 213 454-456), tel./fax: 05/48213457 (548 213 457)

Regionální kancelář Ostrava, Kafkova 6, 702 00 Ostrava

tel.: 069/6639 737-39 (596 639 737-739), fax: 069/6639 740 (596 639 740)

OBO
BETTERMANN