

Osvědčená technika, nový materiál

Kovový kabelový úchyt

Požárně odolná instalace kabelů v mezistrokech.
Zkoušeno podle DIN 4102.

VBS Spojovací a upevňovací systém



OBO
BETTERMANN

Novinka protipožární ochrany – nejen pro ochranu proti požáru

Protipožární předpisy pro veřejné prostory se opět zpřísnily: pro kabelové instalace v mezistropích únikových a záchranných cest by se neměly používat žádné výrobky z plastu. S novinkou od OBO jste dobře připraveni – bez zásadní montážní změny. Naše osvědčené kabelové úchyty se totiž nyní vyrábějí také z kovu – ve velikostech 2033 M (2 x 8 kabelů, každý do průměru 10 mm) a 2034 M (2 x 5 kabelů, každý do průměru 10 mm). Oba kabelové úchyty splňují současné protipožární normy pro tuto oblast instalací. Mechanická nosnost v případě požáru byla úspěšně potvrzena zkouškami podle DIN 4102.

S řadou kovových kabelových úchytlů jste na nejmodernější úrovni aplikační techniky – OBO tak průběžně naplňuje cíle špičkového výrobce v oblasti upevňovací techniky.



Právě v oblasti únikových a záchranných cest se ukazují silné stránky kovových kabelových úchytlů: vysoká teplotní odolnost, žádné problémy s halogeny v případě požáru, nepřispívá k požárnímu zatížení cesty. Zvláštní výhoda: v montážní technice zůstává vše jako obvykle, jen se změnil materiál.

Charakteristika typu 2033 M
Osazení: 2x max. 8 kabelů
Průměr kabelu: max. 10 mm
Hmotnost jednotlivých kabelů: max. 0,230 kg/m
Upevňovací vzdálenost: max. 50 cm

Charakteristika typu 2034 M
Osazení: 2x max. 5 kabelů
Průměr kabelu: max. 10 mm
Hmotnost jednotlivých kabelů: max. 0,230 kg/m
Upevňovací vzdálenost: max. 60 cm

Kabelový úchyt Typ	Balení ks	Hmotnost kg / 100 ks	Obj. č.
2033 M	25	2,310	2204 00 0
2034 M	50	1,860	2204 01 0

Odpovídá nejnovějším požadavkům vedení pro kabelové instalace v mezistropích únikových a záchranných cest ve veřejných prostorech.

Výška úchytlu: 10 mm
Upevňovací otvor: Ø 6 mm

Protipožární kotva Typ	Balení ks	Hmotnost kg / 100 ks	Obj. č.
MMS 6 x 50	100	0,960	3498 10 7
Rozměry: 6 x 50 mm, průměr vrtání otvoru 5 mm			

Pro upevnění doporučujeme protipožární kotvu typu MMS 6 x 50.

S OBO pracují profesionálové.



OBO BETTERMANN Praha s.r.o.

Modletice 81, P.O. BOX 96, 251 01 Říčany
tel.: 323 610 111, fax: 323 610 120
e-mail: info@obo.cz, www.obo.cz

Regionální kancelář Brno, Tuřanka 115, 627 32 Brno
tel.: 548 213 454-456, tel./fax: 548 213 457

Regionální kancelář Ostrava, Kafkova 6, 702 00 Ostrava
tel.: 596 639 737-739, fax: 596 639 740

OBO BETTERMANN Slovensko s.r.o.

Stará Vajnorská 17, Sklad B/XI,
831 04 Bratislava
tel.: + 421 2 444 55 627-9
fax: + 421 2 444 55 628

e-mail: info.slowakei@obo-bettermann.com
www.obo.sk

