

Pohledově estetické, uvnitř funkční

Instalační kanály OBO WDK jsou vždy vhodné

Top modely OBO



LFS Systémy ukládání vedení

OBO
BETTERMANN

Atraktivní v každé velikosti

Instalační kanál WDK



NOVINKA

- Inovovaná materiálová receptura
- Zkoušeno dle VDE
- Bez olova
- Výborná stabilita profilu díky optimální tloušťce materiálu
- Pestrost barev standardem
- Víceúčelová vrchní spona
- Flexibilní děrování dna pro vysoký montážní komfort
- Tvarové díly pro všechny aplikace
- Vestavba přepážky pro oddělení různých obvodů
- Široký sortiment pro instalaci přístrojů včetně časově úsporné techniky Modul 45
- Inteligentní logistické řešení

Šíře sortimentu a barevná pestrost činí ze systému instalačních kanálů WDK z tvrzeného PVC favorita pro všechny případy, ať na stěně nebo stropě. Celkem je k dispozici 41 různých standardních typů 6 mm x 7,5 mm až 100 mm x 230 mm. K dispozici jsou všechny typy ve čtyřech barvách: čistě bílá, krémově bílá, světle šedá a kamenně šedá. Montáž značně usnadňuje vrchní spona: zaklapne se na jedné straně a vyklopí se dopředu. Tímto způsobem získáte otevření 30° – a vedení lze vložit bez problému a rychle.






WDK instalační kanál
Plastové systémy



Typ	WDK M7	WDK M9	WDK M11	WDK MD4	WDK MD7	WDK MD12	WDK MD17	WDK* 10020	
Balící jednotka v m	176	140	104	224	100	72	42	96	
RAL 9010 podobná čistě bílé	6150 07 1	6150 09 8	6150 10 1	6150 26 8	6150 27 6	6150 28 4	6150 29 2	6150 76 4	61
RAL 9001 podobná krémově bílé	-	-	-	6150 15 2	6150 16 0	6150 17 9	6150 18 7	6150 75 6	61
RAL 7035 podobná světle šedé	-	-	-	-	-	-	-	-	
RAL 7030 podobná kamenně šedé	-	-	-	-	-	-	-	-	
Příslušenství	-	-	-	-	-	-	-	✓	
Tvarové díly	-	-	-	-	-	-	-	✓	
Vestavba přístrojů	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vestavba přístrojů Modul 45	-	-	-	-	-	-	-	-	



Aktuální top modely OBO

WDK paleta výběru



K* 30	WDK 15015	WDK* 15030	WDK* 15040	WDK 20020	WDK 20035	WDK* 20050	WDK 25025	WDK* 25040	WDK 30030	WDK 30045
4	60	40	28	60	28	42	32	20	28	48
78 0	6191 00 2	6191 01 0	6191 02 9	6191 03 7	6191 04 5	6168 73 6	6191 05 3	6191 06 1	6191 09 6	6191 11 8
77 2	6024 96 3	6025 01 3	6025 16 1	6025 15 3	6026 37 0	6168 70 1	6026 42 7	6026 45 1	6026 82 6	6026 86 9
	6024 94 7	-	-	6025 10 2	6026 35 4	-	6026 40 0	-	6026 79 6	6026 84 2
	6024 95 5	6025 00 5	6025 13 7	6025 11 0	6026 36 2	-	6026 41 9	6026 44 3	6026 81 8	6026 85 0
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Příslušenství


WDK:

- Ohyb Bend-Radius k normované instalaci datových a optických vedení od rozměru 60 mm x 110 mm.

Tvarové díly

WDK:

- Kompletní program se všemi potřebnými tvarovými kryty jako jsou kryty spojů, kryty vnitřních rohů, kryty vnějších rohů, ploché rohy, koncové a díly T. Jejich použitím se zakrývají místa řezů vrchních dílů.



DK 040	WDK 40060	WDK 40090	WDK 40110	WDK 60060	WDK 60090	WDK 60110	WDK 60130	WDK 60150	WDK 60170	WDK 60210
36	24	30	26	32	24	8	18	16	12	10
1 12 6	6191 13 4	6191 14 2	6191 15 0	6191 19 3	6191 20 7	6191 27 4	6191 21 5	6191 22 3	6191 23 1	6191 25 8
5 41 2	6020 88 7	6020 89 5	6020 90 9	6021 94 8	6021 91 3	6021 89 1	6021 84 0	6021 85 9	6021 88 3	6021 86 7
7 01 6	6027 02 4	6027 03 2	6027 04 0	6027 10 5	6027 11 3	6027 18 0	6027 12 1	6027 14 8	6027 15 6	6027 16 4
5 44 7	6025 63 3	6021 01 8	6021 03 4	6025 66 8	6022 00 6	6022 05 7	6022 01 4	6022 02 2	6022 030	6022 04 9
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-

Vestavba přístrojů

WDK:

- Vestavba přístrojů všech standardních typů od hloubky kanálu 60 mm.
- Příslušenství pro vestavbu zásuvek CEE v provedení 16 A a 32 A.
- Hotové řezy vrchních dílů s děrováním pro vestavbu přístrojů.

*Hřebíková lišta

Instalační kanály WDK jsou k dispozici navíc v provedení s hřebíkovou lištou/přepážkou.





WDK 60230	WDK 80170	WDK 80210	WDK 100130	WDK 100230
8	8	8	8	4
91 26 6	6191 30 4	6191 31 2	6191 34 7	6191 35 5
21 87 5	6026 17 6	6026 20 6	6026 27 3	6026 33 8
27 17 2	6027 22 9	6027 23 7	6027 24 5	6027 25 3
22 06 5	6026 18 4	6026 19 2	6026 28 1	6026 31 1
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-



Pružná, pohyblivá, dobrá: vrchní spona

Vrchní spona značně usnadňuje montáž kabelů v kanálech OBO WDK. Spona je plynule posouvateľná po celé délce kanálu, tím je zajištěna flexibilita vkládání.

Další plus: spona se zaklapne na jedné straně a vyklopí. Tímto způsobem získáte otevření 30°, takže lze vedení vložit bez problému a rychle. Sponu lze při montáži využít od šířky instalačních kanálů 100 mm. Při dodávce je spona vsazena ve spodním dílu kanálu.



Charakteristické: estetický design a vysoká materiálová kvalita

Klasicky redukované, s přímými liniemi a estetickým designem: systémy instalačních kanálů LFS jsou ideální volbou pro moderní instalační koncepce, v bytové výstavbě, v kanceláři a dílně. Kanály jsou z vysoce kvalitního, nepadajícího hořlavého tvrzeného PVC. Optimální směs PVC zajišťuje nejjednodušší zpracování při instalaci, mechanickou odolnost při zachování tvarové stability na stěně, jakož i dlouhou životnost. Všechny kanály jsou certifikovány dle VDE a splňují normy DIN EN 50085-2-1 (WDK) a DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K vrchní díl 80 mm).

Vedle těchto plastových kanálů nabízí OBO rozsáhlý program ocelových a hliníkových kanálů a systémů instalačních sloupů. V otázce funkčnosti a designu zde nezůstávají žádná přání nesplněna.



© OBO BETTERMANN obj. č. 9138560 01/2008 CS

OBO BETTERMANN Praha, s.r.o.
Modletice 81, P.O. Box 96 · 251 01 Říčany
Tel.: 323 610 111 · Fax: 323 610 120
E-mail: info@obo.cz · www.obo.cz

Centrální technická hotline
Telefon 323 610 111
Telefax 323 610 120
E-mail info@obo.cz

OBO
BETTERMANN