


Celé v bílém: OBO WhiteLine



Světlá radost: řada ECO a systém Quick-Pipe v čistě bílé barvě

Bílá barva je u elektroinstalací stále žádanější. Především v bílých interiérech, mohou to být například i sklepy či garáže, by neměla být barevná čistota rušena. Proto je zde nyní WhiteLine od OBO: celý program ECO a systém Quick-Pipe jsou dostupné i v čistě bílé barvě. Pohled na systém zvnějšku nejen lahodí oku, charakterizuje ho i řada osobitých předností. Pod estetickým víkem kabelových odbočných krabic ECO se skrývá mnoho inteligentních detailů, které umožňují rychlejší, pohodlnější a tedy také hospodárnější montáž - a to za stejnou cenu jako ostatní srovnatelné výrobky. Quick-Pipe spojuje přednosti kabelových kanálů a instalačních trubek v jednom inteligentním systému nového typu. Umožňuje v rekordním čase čistě a bezpečně povrchovou instalaci nejrůznějších kabelů na stěny nebo na stropy. WhiteLine od OBO: Víte, co máte.



Vše hovoří pro ECO

Samotěsnící vývodové otvory, otvory pro odkap kondenzované vody, pružné upevnění svorkovnic, velký instalační prostor, bezpečná a pohodlná montáž, možnost zapojení do řady vedle sebe a estetický design: ve srovnání s prvky ECO jsou všechny ostatní jen pouhé krabice.

Geniální uzavírání: systém Quick Pipe

Trubka Quick Pipe se skládá z jediného dílu - a po montáži se úplně jednoduše automaticky uzavře. Je vhodná pro nejrůznější účely: pro silová vedení, pro datová vedení, optická vlákna, koaxiální kabely, telefonní vedení a také pro kabely s prefabrikovanými koncovkami.

Typ	Obj. č. čistě bílá
Kabelové odbočné krabice OBO ECO	
ECO 10 VDE prázdná	2001 03 0
ECO 12 VDE prázdná	2001 03 3
ECO 14 VDE prázdná	2001 03 6
ECO 18 VDE prázdná	2001 03 9
OBO Quick-Pipe (dodávaná délka 2 m)	
2953/M16	2153 96 0
2953/M20	2153 96 3
2953/M25	2153 96 6
2953/M32	2153 96 9
Spojka	
2953/M16-M	2153 97 1
2953/M20-M	2153 97 3
2953/M25-M	2153 97 5
2953/M32-M	2153 97 7
Oblouk 90°	
2953/M16-B	2153 98 0
2953/M20-B	2153 98 2
2953/M25-B	2153 98 4
2953/M32-B	2153 98 6
Díl T	
2953/M16-T	2153 99 2
2953/M20-T	2153 99 4
2953/M25-T	2153 99 6
2953/M32-T	2153 99 8
Příchytky OBO Junior-Quick (nepodporující hoření, neobsahující halogeny)	
2950 F/M16	2154 64 1
2950 F/M20	2154 64 5
2950 F/M25	2154 65 0
2950 F/M32	2154 65 4

S OBO pracují profesionálové



OBO BETTERMANN Praha s.r.o.

Modletice 81, P.O. BOX 96, 251 01 Říčany
tel.: 0204/61 01 11 (323 610 111), fax: 0204/61 01 20 (323 610 120)
e-mail: info@obo.cz, www.obo.cz

Regionální kancelář Brno, Tuřanka 115, 627 32 Brno
tel.: 05/48213454-56 (548 213 454-456), tel./fax: 05/48213457 (548 213 457)

Regionální kancelář Ostrava, Kafkova 6, 702 00 Ostrava
tel.: 069/6639 737-39 (596 639 737-739), fax: 069/6639 740 (596 639 740)

OBO
BETTERMANN