

# OBO topelpakis

GEK-K Rapid 45 ja GEK-K 80mm kaas

OBO's Top Models

LFS Karbikpaigaldussüsteemid



**OBO**  
BETTERMANN

## Lihtsalt rohkem ruumi


### GEK-K Rapid 45



Seadmekarbid GEK-K Rapid 45 on väga paindlik, sest tänu kõvale PVC-materjalile saab Modul-45-paigaldusseadmeid paigaldada tööriistavabalt. Olgu tegu lülite, pistikupesade või andmetehnikaga: nende paigaldusseadmete kompaktne ehitus tagab karbiku piisava paigaldusruumi ja pilkupüüdvat disaini. Rapid 45 on optimaalseks lahenduseks nii pörandalistkarbikuna eluruumides kui töökohta varustamiseks büroos.

## UUS

- parandatud koostisega materjalid
- VDE poolt kontrollitud
- pliivaba
- stabiilne kvaliteet tänu optimaalsele seinapaksusele
- standardvalikus mitmekülgne värviskaala
- mitmeotstarbelised kaane-klambrid
- paindlik põhjaperforeering tagab mugava paigalduse
- lisadetaillid kõigile rakendustele
- vaheriulid erinevatele juhistiketele
- lai sortiment seadmete paigalduseks, sh aega säästev Modul-45-tehnoloogia
- hea saadavus



GEK-K seadmekarbiik  
Plastsüsteemid  
Rapid 45

GEK-K seadmekarbiik  
Plastsüsteemid  
80mm kaas  
Kaas tuleb eraldi tellida



| Tüüp                               | GEK-K<br>53100 | GEK-K<br>53160 | GEK-K<br>53160-3 | GEK-K<br>70110 | GEK-K<br>70135 | GEK-K<br>70170 | GEK-OT<br>80 |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Pakendi-<br>ühik m                 | 8              | 8              | 8                | 8              | 8              | 8              | 16           |
| polaarvalge<br>sarnane<br>RAL 9010 | 6116 02 7      | 6116 05 1      | 6116 07 3        | 6270 11 5      | 6270 19 0      | 6270 26 3      | 6270 81 6    |
| kreemvalge<br>sarnane<br>RAL 9001  | -              | -              | -                | 6270 10 7      | 6270 18 2      | 6270 25 5      | 6270 80 8    |
| helehall<br>sarnane<br>RAL 7035    | -              | -              | -                | 6270 13 1      | 6270 21 2      | 6270 29 8      | 6270 83 2    |
| kivihall<br>sarnane<br>RAL 7030    | -              | -              | -                | 6270 12 3      | 6270 20 4      | 6270 27 1      | 6270 82 4    |
| Lisadetailid                       | ✓              | ✓              | ✓                | ✓              | ✓              | ✓              | -            |
| Lisadetailid                       | ✓              | ✓              | ✓                | ✓              | ✓              | ✓              | -            |
| Seadme-<br>paigaldus               | -              | -              | -                | ✓              | ✓              | ✓              | -            |
| Seadme-<br>paigaldus<br>Modul 45   | ✓              | ✓              | ✓                | ✓              | ✓              | ✓              | -            |

## Alati õiges kohas GEK-K 80mm kaas



Seda seadmekarbikut ei saa varustada mitte ainult traditsiooniliste lülitus- ja ülepingseseadmetega, vaid adapteri abil ka Modul-45-süsteemi paigaldusseadmetega. Kõigi selle seeria seadmekarbikute kaane laius on 80 mm. Tänu suurtele mõõtmetele jääb piisavalt ruumi nii seadmete kui juhtmete paigaldamiseks.

### Lisadetailid

#### GEK-K Rapid 45:

- Painderaadius andme- ja kiudoptiliste kaablite normijärgseks paigalduseks.

#### GEK-K 80mm kaas:

- Täielik tarvikute programm, nt adapterid Modul-45-paigaldusseadmete kinnitamiseks, kinnituskonsoolid, konvektsioonivõred, heliisolatsioon ja kõik muu paigaldamiseks vajalik.
- Paigaldustarvikud CEE-pistikupesadele voolutugevusega 16 A.
- Painderaadius andme- ja kiudoptiliste kaablite ideaalseks paigalduseks.

### Lisadetailid

#### GEK-K Rapid 45:

- Täielik programm koos kõigi vajalike lisadetailidega nagu liitekohtade katted, sisenurgad, välisnurgad, horisontaalnurgad, otsa- ja T-detailid.  
Liitekohtade kattega kaetakse samaaegselt ka kanalite lõikeservad.
- Muudetavad nurgadetailid (reguleeritavad vahemikus 70° kuni 130°) laitmatu paigalduse tagamiseks mittetäisnurksuse korral.

#### GEK-K 80mm kaas:

- Täielik programm koos kõigi vajalike lisadetailidega nagu sisenurgad, välisnurgad, horisontaalnurgad, otsa- ja T-detailid, vaheriulid ja seinakatted.

### Seadmepaigaldus

#### GEK-K Rapid 45:

- Modul 45 lülitus- ja pistikseadmete otseühendamiseks.
- Sari Modul 45 täielik lülitus- ja pistikseadmete programm: lüliti, kaitsekontaktiga pistikupesad, andmevõrgu tehnika, telekommunikatsioon, TV...

#### GEK-K 80mm kaas:

- Sobiv nii kõigi tootjate standardlülitite ja -pistikupesadele kui ka eriti kiiresti paigaldatavate, Modul-45-tehnoloogiaga seadmetele.
- Spetsiaalne seadmepaigaldustoos koos kerimisabiga LWL-andmepesade paigaldamiseks.



### Head argumendid: selged vormid ja kõrge kvaliteediga materjal

Klassikaliselt reserveeritud, sirgete joonte ja selgete vormidega: LFS-juhtmestikukarbiku süsteemid on ideaalne valik kaasaegsetele paigalduskontseptsioonidele eluruumides, büroos ja töökojas. Karbikud on kvaliteetsest, raskestisüttivast PVCst. Optimaalne PVC-segu tagab paigaldamisel lihtsa töötlemise, maksimaalsed kande- ja kinnitusomadused seinal ning pika püsivuse. Karbikud on VDE sertifikaadiga ning vastavad standarditele DIN EN 50085-2-1 (WDK) ja DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80mm kaas).

Lisaks plastkarbikutele pakub OBO ulatuslikku terasplekk- ja alumiiniumkarbikute programmi ning karbikpostide süsteeme. Funktsionaalsuse ja disaini osas ei jää ka siin ükski soov täitmata.



© OBO BETTERMANN | Tellimus-nr. 9138621 03/2008 EE

**OBO BETTERMANN OÜ**  
Pärnu mnt.160G, Tallinn 11317  
Tel. 651 9870 · Faks 651 9878  
E-mail: obo@obo.ee · www.obo.ee

**Klienditeeninduskeskus**  
Tel. 651 9870  
Faks 651 9878  
E-mail: obo@obo.ee

**OBO**  
**BETTERMANN**