

OBO's Topmodels
Sobivad kõikjale



UUS

- parandatud koostisega materjalid
- VDE poolt kontrollitud
- plivaba
- stabiilne kvaliteet tanu optimaalsele seinapaksusele
- standardvärvilise mitmekulgn varvikaala
- mitmeolstarbelised kaane-klambrid
- päindlik põhjaperforeering tagab mugava paigalduse
- lisadetailid kõigile rakendustele
- väheriitud erinevatele juhistikutele
- lai sortiment seadmete paigalduseks, sh aega säästev Modul 45-tehnoloogia
- intelligentne logistikalahendus

www.obo.ee

WDK juhtmekarbid

Plastüsteemid

*Isaks mudelis N saadaval naelalistu/vahedetailiga

GEK-K seadmekarbid

Plastüsteemid

Rapid 45

GEK-K seadmekarbid

Plastüsteemid

80mm kaas

Kaas tuleb eraldi tellida

Tuup	WDK M7	WDK M9	WDK M11	WDK MD4	WDK MD7	WDK MD12	WDK MD17	WDK* 10020	WDK* 10030	WDK* 15015	WDK* 15030	WDK* 15040	WDK 20020	WDK 20035	WDK* 20050	WDK 25025	WDK* 25040	WDK 30030	WDK 30045	WDK 40040	WDK 40060	WDK 40090	WDK 40110	WDK 60060	WDK 60090	WDK 60110	WDK 60130	WDK 60150	WDK 60170	WDK 60210	WDK 60230	WDK 80170	WDK 80210	WDK 100130	WDK 100230	GEK-K 53100	GEK-K 53160	GEK-K 53160-3	GEK-K 70110	GEK-K 70135	GEK-K 70170	GEK-OT 80			
Pakendi-ühik m	176	140	104	224	100	72	42	96	64	54	48	36	48	36	42	32	24	32	48	36	24	36	24	32	24	16	16	8	8	8	8	8	8	8	4	8	8	8	8	8	8	16			
polaarvalge sarnane RAL 9010	6150 07 1	6150 09 8	6150 10 1	6150 26 8	6150 27 6	6150 28 4	6150 29 2	6150 76 4	6150 78 0	6191 00 2	6191 01 0	6191 02 9	6191 03 7	6191 04 5	6168 73 6	6191 05 3	6191 06 1	6191 09 6	6191 11 8	6191 12 6	6191 13 4	6191 14 2	6191 15 0	6191 19 3	6191 20 7	6191 21 5	6191 22 3	6191 23 1	6191 25 8	6191 26 6	6191 27 4	6191 30 4	6191 31 2	6191 34 7	6191 35 5	6116 02 7	6116 05 1	6116 07 3	6270 11 5	6270 19 0	6270 26 3	6270 81 6			
kreemvalge sarnane RAL 9001	-	-	-	6150 15 2	6150 16 0	6150 17 9	6150 18 7	6150 75 6	6150 77 2	6024 96 3	6025 01 3	6025 16 1	6025 15 3	6026 37 0	6168 70 1	6026 42 7	6026 45 1	6026 82 6	6026 86 9	6025 41 2	6020 88 7	6020 89 5	6020 90 9	6021 94 8	6021 91 3	6021 84 0	6021 85 9	6021 88 3	6021 86 7	6021 87 5	6021 89 1	6026 17 6	6026 20 6	6026 27 3	6026 33 8	-	-	-	6270 10 7	6270 18 2	6270 25 5	6270 80 8			
helehall sarnane RAL 7035	-	-	-	-	-	-	-	-	6024 94 7	-	-	-	6025 10 2	6026 35 4	-	6026 40 0	-	6026 79 6	6026 84 2	6027 01 6	6027 02 4	6027 03 2	6027 04 0	6027 10 5	6027 11 3	6027 12 1	6027 14 8	6027 15 6	6027 16 4	6027 17 2	6027 18 0	6027 22 9	6027 23 7	6027 24 5	6027 25 3	-	-	-	6270 13 1	6270 21 2	6270 29 8	6270 83 2			
kiivhall sarnane RAL 7030	-	-	-	-	-	-	-	-	6024 95 5	6025 00 5	6025 13 7	6025 11 0	6026 36 2	-	6026 41 9	6026 44 3	6026 81 8	6026 85 0	6025 44 7	6025 63 3	6021 01 8	6021 03 4	6025 66 8	6022 00 6	6022 01 4	6022 02 2	6022 03 0	6022 04 9	6022 06 5	6022 05 7	6026 18 4	6026 19 2	6026 28 1	6026 31 1	-	-	-	6270 12 3	6270 20 4	6270 27 1	6270 82 4				
Lisadetailid	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Lisadetailid	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Seadme- paigaldus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Seadme- paigaldus Modul 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

2009 2008

Jaanuar / January	Veebruar / February	Märts / March	April / April	Mai / May	Juuni / June	Juuli / July	August / August	September / September	Oktoober / October	November / November	Detsember / December
E 7 14 21 28 T 1 8 15 22 29 K 2 9 16 23 30 N 3 10 17 24 31 R 4 11 18 25 L 5 12 19 26 P 6 13 20 27	E 4 11 18 25 T 5 12 19 26 K 6 13 20 27 N 7 14 21 28 R 1 8 15 22 29 L 2 9 16 23 30 P 3 10 17 24 31	E 3 10 17 24 31 T 4 11 18 25 K 5 12 19 26 N 6 13 20 27 R 7 14 21 28 L 1 8 15 22 29 P 2 9 16 23 30	E 7 14 21 28 T 1 8 15 22 29 K 2 9 16 23 30 N 3 10 17 24 31 R 4 11 18 25 L 5 12 19 26 P 6 13 20 27	E 4 11 18 25 T 5 12 19 26 K 6 13 20 27 N 7 14 21 28 R 1 8 15 22 29 L 2 9 16 23 30 P 3 10 17 24 31	E 1 8 15 22 29 T 2 9 16 23 30 K 3 10 17 24 31 N 4 11 18 25 R 5 12 19 26 L 6 13 20 27 P 7 14 21 28	E 7 14 21 28 T 1 8 15 22 29 K 2 9 16 23 30 N 3 10 17 24 31 R 4 11 18 25 L 5 12 19 26 P 6 13 20 27	E 4 11 18 25 T 5 12 19 26 K 6 13 20 27 N 7 14 21 28 R 1 8 15 22 29 L 2 9 16 23 30 P 3 10 17 24 31	E 1 8 15 22 29 T 2 9 16 23 30 K 3 10 17 24 31 N 4 11 18 25 R 5 12 19 26 L 6 13 20 27 P 7 14 21 28	E 5 12 19 26 T 6 13 20 27 K 7 14 21 28 N 1 8 15 22 29 R 2 9 16 23 30 L 3 10 17 24 31 P 4 11 18 25	E 2 9 16 23 30 T 3 10 17 24 31 K 4 11 18 25 N 5 12 19 26 R 6 13 20 27 L 7 14 21 28 P 8 15 22 29	E 7 14 21 28 T 1 8 15 22 29 K 2 9 16 23 30 N 3 10 17 24 31 R 4 11 18 25 L 5 12 19 26 P 6 13 20 27



