

# Väljast ilus, seest hea

OBO WDK juhtmestikukarbid sobivad alati

OBO' Top Models

LFS Karbikpaigaldussüsteemid



**OBO**  
BETTERMANN

# Igas suuruses atraktiivne

## WDK juhtmestikukarbik



### UUS

- parandatud koostisega materjalid
- VDE poolt kontrollitud
- pliivaba
- stabiilne kvaliteet tänu optimaalsele seinapaksusele
- standardvalikus mitmekülgne värviskaala
- mitmeotstarbelised kaane-klambrid
- paindlik põhjapereoreering tagab mugava paigalduse
- lisadetailid kõigile rakendustele
- vaheriulid erinevatele juhistiketele
- lai sortiment seadmete paigalduseks, sh aega säästev Modul-45-tehnoloogia
- hea saadavus

Lai sortiment ja mitmekülgsed värvid muudavad kõvast PVCst WDK juhtmestikukarbikute süsteemi favoriidiks igas olukorras – nii seinale kui lakke. Kokku saab kasutada 41 erinevat standardtüüpi suurusega 6 mm x 7,5 mm kuni 100 mm x 230 mm. Peaaegu kõik tüübid on saadaval neljas värvitoonis: polaarvalge, kreemvalge, helehall ja kihihall. Paigaldust lihtsustab oluliselt kaane klamber: see asetatakse ühel küljel kohale ja tõstetakse ette. Nii tekib 30° ava, nii et juhtmeid saab probleemivabalt ja kiiresti kohale asetada.






**WDK juhtmestikukarbid**  
**Plastsüsteemid**



Tüüp	WDK M7	WDK M9	WDK M11	WDK MD4	WDK MD7	WDK MD12	WDK MD17	WDK* 10020	W 10
Pakendiühik m	176	140	104	224	100	72	42	96	
polaarvalge sarnane RAL 9010	6150 07 1	6150 09 8	6150 10 1	6150 26 8	6150 27 6	6150 28 4	6150 29 2	6150 76 4	6150
kreemvalge sarnane RAL 9001	-	-	-	6150 15 2	6150 16 0	6150 17 9	6150 18 7	6150 75 6	6150
helehall sarnane RAL 7035	-	-	-	-	-	-	-	-	
kivihall sarnane RAL 7030	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lisadetailid	-	-	-	-	-	-	-	✓	
Lisadetailid	-	-	-	-	-	-	-	✓	
Seadmepaigaldus	-	-	-	-	-	-	-	-	
Seadmepaigaldus Modul 45	-	-	-	-	-	-	-	-	



# OBO kuumad tippmudelid

## WDK valikumaatriks



WDK* 10030	WDK 15015	WDK* 15030	WDK* 15040	WDK 20020	WDK 20035	WDK* 20050	WDK 25025	WDK* 25040	WDK 30030	WDK 30045	WDK 30060
64	54	48	36	48	36	42	32	24	32	48	60
6150 78 0	6191 00 2	6191 01 0	6191 02 9	6191 03 7	6191 04 5	6168 73 6	6191 05 3	6191 06 1	6191 09 6	6191 11 8	6191 13 0
6150 77 2	6024 96 3	6025 01 3	6025 16 1	6025 15 3	6026 37 0	6168 70 1	6026 42 7	6026 45 1	6026 82 6	6026 86 9	6026 89 0
-	6024 94 7	-	-	6025 10 2	6026 35 4	-	6026 40 0	-	6026 79 6	6026 84 2	6026 87 0
-	6024 95 5	6025 00 5	6025 13 7	6025 11 0	6026 36 2	-	6026 41 9	6026 44 3	6026 81 8	6026 85 0	6026 88 0
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Lisadetailid

#### WDK:

- Painderaadius andme- ja kiudoptiliste kaablite normijärgseks paigalduseks alates suuruselt 60 mm x 110 mm.

### Valudetailid

#### WDK:

- Täielik programm koos kõigi vajalike lisadetailidega nagu liitekohtade katted, sisenurkade katted, välisnurkade katted, horisontaalnurgad, otsa- ja T-detailid. Sellega kaetakse kaane lõikeservad.



WDK 40040	WDK 40060	WDK 40090	WDK 40110	WDK 60060	WDK 60090	WDK 60110	WDK 60130	WDK 60150	WDK 60170	WDK 60210
36	24	36	24	32	24	16	16	8	8	8
6191 12 6	6191 13 4	6191 14 2	6191 15 0	6191 19 3	6191 20 7	6191 21 5	6191 22 3	6191 23 1	6191 25 8	6191 26 6
6025 41 2	6020 88 7	6020 89 5	6020 90 9	6021 94 8	6021 91 3	6021 84 0	6021 85 9	6021 88 3	6021 86 7	6021 87 5
6027 01 6	6027 02 4	6027 03 2	6027 04 0	6027 10 5	6027 11 3	6027 12 1	6027 14 8	6027 15 6	6027 16 4	6027 17 2
6025 44 7	6025 63 3	6021 01 8	6021 03 4	6025 66 8	6022 00 6	6022 01 4	6022 02 2	6022 03 0	6022 04 9	6022 06 5
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-

### Seadmepaigaldus

#### WDK:

- Kõigi standardsete lülitus- ja pistikseadmete paigaldus alates karbiku sügavusest 60 mm.
- Paigaldustarvikud CEE-pistikupesadele voolutugevusega 16 A ja 32 A.
- Valmis kaane lõigud koos perforeringuga seadmete paigalduseks.

### \*Naelaliist

Tärnidega tähistatud WDK juhtmestiku-karbid on mudelil N saadaval lisaks naelaliistu/vaheriuliga.





WDK 60230	WDK 80170	WDK 80210	WDK 100130	WDK 100230				
8	8	8	8	4				
6191 27 4	6191 30 4	6191 31 2	6191 34 7	6191 35 5				
6021 89 1	6026 17 6	6026 20 6	6026 27 3	6026 33 8				
6027 18 0	6027 22 9	6027 23 7	6027 24 5	6027 25 3				
6022 05 7	6026 18 4	6026 19 2	6026 28 1	6026 31 1				
✓	✓	✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓				
✓	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				

### **Paindlik, liikuv, hea: kaane klamber**

Kaablite paigaldus OBO WDK-karbikutesse on kaane klambrite abil oluliselt lihtsam. Klamber on kogu karbiku pikkuses astmevabalt liigutatav. Paigaldamine on seetõttu väga paindlik.

Täiendav eelis: klamber vajutatakse ühelt poolt kohale ja tõstetakse ette. Nii tekib 30° ava, nii et juhtmeid saab probleemivabalt ja kiiresti kohale asetada. Alates 100 mm laiustest karbikutest saab klambrit juhtmestikukarbikute paigaldamisel kasutada ka ühendusena. Tehasest väljastamisel on kaane klamber paigaldatud karbiku põhjale.



### Head argumendid: selged vormid ja kõrge kvaliteediga materjal

Klassikaliselt reserveeritud, sirgete joonte ja selgete vormidega: LFS-juhtmestikukarbiku süsteemid on ideaalne valik kaasaegsetele paigalduskontseptsioonidele eluruumides, büroos ja töökojas. Karbikud on kvaliteetsest, raskestisüttivast PVCst. Optimaalne PVC-segu tagab paigaldamisel lihtsa töötlemise, maksimaalsed kande- ja kinnitusomadused seinal ning pika püsivuse. Karbikud on VDE sertifikaadiga ning vastavad standarditele DIN EN 50085-2-1 (WDK) ja DIN EN 50085-2-2 (GEK-K Rapid/GEK-K 80mm kaas).

Lisaks plastkarbikutele pakub OBO ulatuslikku terasplekk- ja alumiiniumkarbikute programmi ning karbikpostide süsteeme. Funktsionaalsuse ja disaini osas ei jää ka siin ükski soov täitmata.



© OBO BETTERMANN Tallinn nr 9138558 03/2008 EE

#### OBO BETTERMANN OÜ

Pärnu mnt.160G, Tallinn 11317  
Tel. 651 9870 · Faks 651 9878  
E-mail: obo@obo.ee · www.obo.ee

#### Klienditeeninduskeskus

Tel. 651 9870  
Faks 651 9878  
E-mail: obo@obo.ee

**OBO**  
**BETTERMANN**